


Listwa przyłączeniowa VABM-P6-15MB-G18-M5-6

Numer części: 8083546

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	15 mm
Konstrukcja	Kierunek podłączenia od dołu
Maks. liczba pozycji zaworowych	6
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Maks. moment dokręcający, montaż zaworu	0.6 Nm
Waga produktu	210 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium