


Zestaw pokrywy VAVC-F12-SCC-32-TP

Numer części: 8084034

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica nominalna DN	32
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Medium	Para Olej hydrauliczny na bazie oleju mineralnego Gazy obojętne Olej mineralny Woda Sprężone powietrze, filtrowane, stopień filtracji 200 µm ciecze obojętne
Uwaga dotycząca medium	Media gazowe dozwolone są tylko w kierunku przepływu powyżej gniazda zaworu
Temperatura medium	-30 ... 200 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Temperatura przechowywania	-10 ... 60 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	424 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał uszczelnienia śruby	PTFE
Materiał uszczelnienia gniazda	PTFE, modyfikowany