


Przekładnia EMGA-40-A-G5-40P

Numer części: 8085343

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	40 mm
Wielkość kołnierza silnika	40 mm
Luz skrzętny	0.35 deg
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	5:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	18 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	7.5 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.035 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	12 Nm
Maks. współczynnik sprawności	95 %
Odporność na skręcanie	0.8 Nm/arcmin
Waga produktu	500 g
Interfejs przekładnia-napęd	40G 40P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS