

Siłownik zderzakowy DFST-63-30-DL-Y4-A-S-G2

Numer części: 8085913

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Skok	30 mm
Średnica tłoka	63 mm
Amortyzacja	P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron Amortyzator, regulowany, z przodu
Pozycja zabudowy	Pionowa
Tryb pracy	Dwustronnego działania
Konstrukcja	Tłoczysko z dźwignią kolanową
Sygnalizacja położenia	Przy pomocy czujników
Wykrywanie położenia dźwigni wahliwej	Przy pomocy czujników indukcyjnych
Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie	Pręt prowadzący
Ciśnienie robocze	2 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Długość amortyzacji	15 mm
Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko	5 000 N
Waga produktu	3 400 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał pokrywy	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał rolki	Stal