


Regulator ciśnienia VRPA-C-Q4-E

Numer części: 8086000

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|----------------------------------|--|
| Funkcja sterowania | Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym |
| Przylącze pneumatyczne 1 | QS-4 |
| Przylącze pneumatyczne 2 | QS-4 |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Normalny przepływ nominalny | 80 l/min |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 60 °C |
| Materiał obudowy | PBT |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Sposób uruchomienia | Ręczny |
| Element regulacyjny | Pokrętło obrotowe z blokadą |
| Zakres regulacji ciśnienia MPa | 0.1 ... 0.8 MPa |
| Zakres regulacji ciśnienia | 1 ... 8 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia psi | 14.5 ... 116 psi |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Klasa Cleanroom | ISO Klasa 4 |
| Waga produktu | 19 g |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał uszczelnień statycznych | NBR |