

Regulator ciśnienia VRPA-LM-R18-Q6

Numer części: 8086010

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Funkcja sterowania	Stale ciśnienie wyjściowe Z odpowietrzeniem wtórnym Z przepływem zwrotnym
Przylącze pneumatyczne 1	R1/8
Przylącze pneumatyczne 2	QS-6
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Normalny przepływ nominalny	100 l/min
Temperatura otoczenia	0 ... 60 °C
Materiał obudowy	PBT
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Sposób uruchomienia	Ręczny
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.
Element regulacyjny	Pokrętło obrotowe z blokadą
Możliwość obracania	360° / nie jest dopuszczalne ciągłe obracanie
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Zakres regulacji ciśnienia MPa	0.1 ... 0.8 MPa
Zakres regulacji ciśnienia	1 ... 8 bar
Zakres regulacji ciśnienia psi	14.5 ... 116 psi
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Klasa Cleanroom	ISO Klasa 4
Waga produktu	29 g
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnienia gwintu	PTFE
Materiał uszczelnień statycznych	NBR