


Sprzęgło EAMD-32-32-14-16X20-U

Numer części: 8086051

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	14 mm
Średnica mocowania 2	16 mm
Wielkość	32
Długość nominalna	32 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	14.5 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	16 Nm
Waga produktu	124 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS