


# Blok przyłączeniowy VABS-P4-10S-G14

Numer części: 8087327

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	21 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Specjalne właściwości	Kompatybilny z tlenem zgodnie z DIN EN 1797
Konstrukcja	Kierunek podłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze	0 ... 8 bar
Medium robocze	Gazy obojętne Powietrze Tlen
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nieвозможна praca na powietrzu olejonym Maksymalna wielkość cząstek 10 µm
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-40 ... 80 °C
Temperatura medium	5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Waga produktu	70 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium, anodowany