


Filtr sieciowy CAMF-C6-F-C20-3A

Numer części: 8088929

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Brak
Obciążalność prądowa przy 40°C	20 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Częstotliwość sieci	0 ... 400 Hz
Napięcie przebicia izolacji	1 100 V
Dopuszczenie	ENEC UL - Recognized (OL) c UL - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-25 ... 100 °C
Stopień ochrony	IP20
Temperatura otoczenia	-25 ... 100 °C
Waga produktu	700 g
Sposób montażu	Płyta montażowa, przykręcana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Pozioma
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	4 ... 6 mm ²
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	4 ... 6 mm ²