


# Indukcyjność wstępna CAMF-C6-FD-C6-3A

Numer części: 8088930

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Brak
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 400 V
Nominalne napięcie robocze AC	400 V
Indukcyjność nominalna	5.7 mH
Tolerancja nominalnej indukcyjności	10 %
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Napięcie przebicia izolacji	2 500 V
Dopuszczenie	ENEC c UL - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 40 °C
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Waga produktu	2 000 g
Sposób montażu	Płyta montażowa, przykręcana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Pozioma
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	4 mm <sup>2</sup>
Podłączenie elektryczne 2, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył	2
Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył	2
Przyłącze elektryczne 2, przekrój przewodu	4 mm <sup>2</sup>