



Siłownik zderzakowy DFST-50-30-DL-Y4-A-G2

Numer części: 8090408

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Skok | 30 mm |
| Średnica tłoka | 50 mm |
| Amortyzacja | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron Amortyzator, regulowany, z przodu |
| Pozycja zabudowy | Pionowa |
| Tryb pracy | Dwustronnego działania |
| Konstrukcja | Tłoczysko z dźwignią kolanową |
| Sygnalizacja położenia | Przy pomocy czujników |
| Wykrywanie położenia dźwigni wahliwej | Przy pomocy czujników indukcyjnych |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie | Pręt prowadzący |
| Ciśnienie robocze | 2 ... 10 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura otoczenia | 5 ... 60 °C |
| Długość amortyzacji | 15 mm |
| Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczysko | 3 000 N |
| Waga produktu | 1 900 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał pokrywy | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Materiał tłoczyska | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał rolki | POM |