


# Siłownik zderzakowy DFST-50-30-DL-Y4-A-S-G2

Numer części: 8090412

FESTO



## Karta danych

| Cecha  | Wartość   |
|--|---|
| Skok   | 30 mm   |
| Średnica tłoka                                     | 50 mm   |
| Amortyzacja  | P: Elastyczne pierścienie / płytki amortyzacyjne z obu stron<br>Amortyzator, regulowany, z przodu |
| Pozycja zabudowy                                   | Pionowa   |
| Tryb pracy   | Dwustronnego działania  |
| Konstrukcja  | Tłoczyisko z dźwignią kolanową  |
| Sygnalizacja położenia                             | Przy pomocy czujników   |
| Wykrywanie położenia dźwigni wahliwej              | Przy pomocy czujników indukcyjnych  |
| Zabezpieczenie przed obrotem/prowadzenie           | Pręt prowadzący   |
| Ciśnienie robocze                                  | 2 ... 10 bar  |
| Medium robocze                                     | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]  |
| Klasa odporności na korozję CRC                    | 1 – Niska odporność na korozję  |
| Zgodność z PWIS                                    | VDMA24364-Strefa III  |
| Temperatura otoczenia                              | 5 ... 60 °C   |
| Długość amortyzacji                                | 15 mm   |
| Dopuszczalna siła uderzenia w wysunięte tłoczyisko | 3 000 N   |
| Waga produktu                                      | 1 900 g   |
| Sposób montażu                                     | Przy pomocy otworów przelotowych  |
| Przyłącza pneumatyczne                             | G1/8  |
| Uwaga dotycząca materiałów                         | Zgodne z RoHS   |
| Materiał pokrywy                                   | Aluminium-odlew ciśnieniowy   |
| Materiał uszczelnień                               | NBR   |
| Materiał obudowy                                   | Stop aluminium  |
| Materiał tłoczyiska                                | Stal wysokostopowa, nierdzewna  |
| Materiał rolki                                     | Stal  |