


Zestaw osiowy EAMM-A-T46-80PA

Numer części: 8091047

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	68.5 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	7.65 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	10 Nm
Waga produktu	917 g
Kod interfejsu, napęd	T46
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	80PA 80RA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS