


Zestaw równoległy EAMM-U-45-V32-40R-63

Numer części: 8091631

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	45
Odległość osi	63 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	3 600 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	1 Nm
Waga produktu	262 g
Kod interfejsu, napęd	V32
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	40R
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS