


Zestaw osiowy EAMM-A-V32-60AA

Numer części: 8092271

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	42 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	10 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	0.19 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.5 Nm
Waga produktu	203 g
Kod interfejsu, napęd	V32
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS