

Zestaw równoległy EAMM-U-65-T42-58AA-87

Numer części: 8092909

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	65
Odległość osi	87 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	3 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	41.2 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.22 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	590 g
Kod interfejsu, napęd	T42
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	58AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS