


# Zestaw osiowy EAMM-A-V25-38AA

Numer części: 8093162

FESTO



## Karta danych

| Cecha                              | Wartość                |
|------------------------------------|------------------------|
| Długość nominalna                  | 46 mm                  |
| Pozycja zabudowy                   | Dowolna                |
| Maks. liczba obrotów               | 10 000 1/min           |
| Zgodność z PWIS                    | VDMA24364-B2-L         |
| Temperatura przechowywania         | -25 ... 60 °C          |
| Względna wilgotność powietrza      | 0 - 95 %               |
| Stopień ochrony                    | IP40                   |
| Temperatura otoczenia              | -10 ... 60 °C          |
| Masowy moment bezwładności         | 0.19 kgmm <sup>2</sup> |
| Przenoszony moment obrotowy        | 0.5 Nm                 |
| Waga produktu                      | 94 g                   |
| Kod interfejsu, napęd              | V25                    |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 38AA                   |
| Uwaga dotycząca materiałów         | Zgodne z RoHS          |