


Zestaw równoległy EAMM-U-38-V25-35A-63

Numer części: 8093286

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	38
Odległość osi	63 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. liczba obrotów	3 600 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C
Masowy moment bezwładności	4.35 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.05 Nm
Przenoszony moment obrotowy	0.5 Nm
Waga produktu	218 g
Kod interfejsu, napęd	V25
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	23AB 35A
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS