


Zestaw osiowy EAMM-A-T42-60R

Numer części: 8093289

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	49 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	10 Nm
Waga produktu	349 g
Kod interfejsu, napęd	T42
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60R
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS