


# Zestaw osiowy EAMM-A-T42-60AB

Numer części: 8094949

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Długość nominalna	43 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	8 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	314 g
Kod interfejsu, napęd	T42
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60AB
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS