


Zestaw równoległy EAMM-U-45-V32-42AB-63

Numer części: 8095613

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|------------------------|
| Wielkość | 45 |
| Odległość osi | 63 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Przełożenie przekładni | 1:1 |
| Maks. liczba obrotów | 3 600 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Temperatura przechowywania | -20 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 50 °C |
| Masowy moment bezwładności | 4.35 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.05 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 1 Nm |
| Waga produktu | 242 g |
| Kod interfejsu, napęd | V32 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 42AB |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |