


Zestaw osiowy EAMM-A-T46-80PB

Numer części: 8096175

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|------------------------|
| Długość nominalna | 68.5 mm |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 8 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 7.65 kgmm ² |
| Przenoszony moment obrotowy | 10 Nm |
| Waga produktu | 923 g |
| Kod interfejsu, napęd | T46 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 80PB 80R |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |