


Indukcyjność wstępna CAMF-C6-FD-C6-11A

Numer części: 8096867

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Zabezpieczenie przed zwarcieniem	Brak
Obciążalność prądowa przy 40°C	6 A
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 600 V
Indukcyjność nominalna	3.7 mH
Tolerancja nominalnej indukcyjności	10 %
Częstotliwość sieci	50 ... 60 Hz
Napięcie przebicia izolacji	4 000 V
Wymiary B x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
Dopuszczenie	ENEC c UL - Recognized (OL)
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą EU RoHS
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-10 ... 40 °C
Stopień ochrony	IP00
Temperatura otoczenia	-10 ... 40 °C
Waga produktu	940 g
Sposób montażu	Płyta montażowa, przykręcana
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Pozycja zabudowy	Pozioma
Podłączenie elektryczne 1, funkcja	Zasilanie elektryczne
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Listwa zaciskowa
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Zaciski śrubowe
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	6
Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył	6
Przyłącze elektryczne 1, przekrój przewodu	4 mm ²