

Zespół przygotowania powietrza MS6-EM1FR-1/2-D6-E-P-VC-AG-MPA-WPE-B

Numer części: 8098364

★ Podstawowy program produkcyjny

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	6
Seria	MS
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Wskaźnik ciśnienia	Manometr
Ciśnienie robocze MPa	0.1 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar
Przepływ normalny, odpowietrzenie 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3 600 l/min
Normalny przepływ nominalny	5 300 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Nie podano odporności na olej estrowy
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-5 ... 50 °C
Temperatura medium	5 ... 50 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Waga produktu	1 250 g
Sposób montażu	Zabudowa w linii Przy pomocy kątownika mocującego Przy pomocy osprzętu Do wyboru:
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS