


Płyta montażowa VABS-B14-180-FF14

Numer części: 8099347

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Przyłącza obrócone o 180°
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 60 °C
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C
Waga produktu	255.5 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	Końnicz 1/4 z przyłączem NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 4	Końnicz 1/4 z przyłączem NAMUR
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Stop aluminium