


Sprzęgło EAMC-56-58-19-22

Numer części: 8099430

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Średnica mocowania 1	19 mm
Średnica mocowania 2	22 mm
Wielkość	56
Długość nominalna	58 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 500 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	128 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	60 Nm
Waga produktu	283 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS