


Płyta odpowietrzenia VABF-B14-M3-N14

Numer części: 8099627

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze	1.5 ... 10 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 80 °C
Temperatura medium	-20 ... 80 °C
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Waga produktu	280.5 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	1/4 NPT
Przyłącze pneumatyczne 2	Kołnierz 1/4 z przyłączem NAMUR
Przyłącze pneumatyczne 4	Kołnierz 1/4 z przyłączem NAMUR 1/4 NPT
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy regulatora	Stop aluminium