

Zestaw igieł dozujących

VAVN-N-A1.6-06-30-V-V1-P10

Numer części: 8104296

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Jednostka opakowania	10
Średnica zewnętrzna igły dozującej	1.6 mm
Długość igły dozującej	30 mm
Nominalna szerokość igły dozującej	0.6 mm
Wersja z igłą dozującą	Z zwężeniem
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Bezpieczeństwo żywności	Patrz dodatkowe informacje materiałowe
Przyłącze dla cieczy	Przyłącze zaciskowe
Medium	Media płynne Media gazowe
Uwaga dotycząca medium	Należy zwrócić uwagę na odporność materiałów mających kontakt z medium Maksymalna wielkość cząstek: 5 µm
Ciśnienie robocze MPa	0 ... 0.4 MPa
Ciśnienie robocze	0 ... 4 bar
Normalny przepływ nominalny	5.6 l/min
Uwaga dotycząca standardowego przepływu nominalnego	W przypadku spadku ciśnienia 1 -> 0 bar (media gazowe)
Przepływ Kv	0.012 m ³ /h
Uwaga dotycząca natężenia przepływu Kv	Dla wody jako medium
Temperatura medium	5 ... 60 °C
Temperatura otoczenia	5 ... 60 °C
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	1.9 g
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał igły dozującej	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Numer materiału igły do dawkowania	1.4404
Materiały w kontakcie z mediami	Stal wysokostopowa, nierdzewna