


Zestaw równoległy EAMM-U-86-S62-80PB-177

Numer części: 8105905

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	86
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	175 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.25 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	3 300 g
Kod interfejsu, napęd	S62
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	80PB 80R
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS