


# Zestaw osiowy EAMM-A-D40-60AA

Numer części: 8105929

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Pozycja zabudowy	Dowolna
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Przenoszony moment obrotowy	12.5 Nm
Waga produktu	363 g
Kod interfejsu, napęd	D40
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60AA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS