


Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FBS-1L-PU-K-9-N-LE

Numer części: 8106575

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|--|--|
| Kształt | do rowka typu jaskółczy ogon |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Mierzona wielkość | Położenie |
| Sposób pomiaru | Magneto rezystancyjny |
| Temperatura otoczenia | -4 ... 176 °F |
| Wyjście dwustanowe | PNP |
| Funkcja elementu przełączającego | Styk normalnie otwarty |
| Czas włączania | 4 μs |
| Maks. prąd wyjściowy | 200 mA |
| Maks. moc przełączania DC | 4.8 W |
| Spadek napięcia | 1 V |
| Zabezpieczenie przed zwarcie | Tak |
| Zakres napięcia roboczego DC | 5 ... 28 V |
| Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | Tak |
| Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia | Kabel |
| Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia | Wolny koniec |
| Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył | 3 |
| Kierunek przyłącza wyjściowego | 60° |
| Kolor powłoki kabla | Czarny |
| Materiał powłoki kabla | PVC |
| Sposób montażu | Zamocowanie na stałe długości możliwe do włożenia w rowek |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kolor obudowy | Przeźroczysty |
| Wskaźnik stanu przełączania | LED |
| Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla | -20 ... 80 °C |
| Stopień ochrony | NEMA 6 |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |