


Listwa zaciskowa NECC-L8G5-C1

Numer części: 8106756

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wyprowadzenie kabla	Proste
Waga produktu	3.8 g
Jednostka opakowania	1
Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja	Kątowa
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Gniazdo wtykowe
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	Producent Assmann WSW components GmbH
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	5
Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu	Plug-In
Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia	Listwa Cage clamp
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 300 V
Obciążalność prądowa przy 40°C	8 A
Odporność na piki napięcia	1.6 kV
Ekranowanie	Brak
Przekrój nominalny przekroju przewodu (AWG)	AWG28 - 16
Stopień ochrony	IP20
Zwrócić uwagę na stopień ochrony	W stanie zmontowanym
Temperatura otoczenia	-40 ... 115 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	PA
Kolor obudowy	Czarny