

Zestaw równoległy EAMM-U-110-D60-90GA-120

Numer części: 8107723

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	110
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	799 kgmm ²
Jałowy moment napędowy	0.3 Nm
Przenoszony moment obrotowy	9.5 Nm
Waga produktu	5 250 g
Kod interfejsu, napęd	D60
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	90GA
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS