


Płyta zasilania do zabudowy warstwowej VMPA14-VSP-0

Numer części: 8110621

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Raster	14 mm
Ciśnienie robocze MPa	-0.09 ... 1 MPa
Ciśnienie robocze	-0.9 ... 10 bar
Ciśnienie pilota Mpa	0.3 ... 0.8 MPa
Ciśnienie pilota	3 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	30 g
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał płyty zasilania	Wzmocnione PA