


Moduł elektroniczny VMPA-MPM-EMM-P5

Numer części: 8111881

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Maks. liczba cewek zaworów	1
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Napięcie robocze DC, napięcie obciążenia	21.6 ... 26.4 V
Nominalny prąd wyłączenia na cewkę	60 mA do 30 ms
Prąd nominalny z układem redukcji prądu	22 mA po 30 ms
Izolacja galwaniczna kanał – magistrała wewnętrzna	Brak
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję (w stanie zainstalowanym)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-5 ... 50 °C
Waga produktu	20 g
Sterowanie elektryczne	Multipin
Materiał obudowy	POM
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS