


Wyłącznik zbliżeniowy SDBF-FCS-1L-PU-K-N-M8

Numer części: 8117065

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Kształt	Konstrukcja blokowa
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Mierzona wielkość	Położenie
Sposób pomiaru	Magneto rezystancyjny
Temperatura otoczenia	-4 ... 176 °F
Wyjście dwustanowe	PNP
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Czas włączania	4 μs
Maks. prąd wyjściowy	500 mA
Maks. moc przełączania DC	12 W
Spadek napięcia	1 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Tak
Zakres napięcia roboczego DC	6 ... 24 V
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Tak
Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia	Kabel z wtyczką
Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia	M8x1, kodowanie A zgodnie z EN 61076-2-104
Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył	3
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Kolor powłoki kabla	Szary
Materiał powłoki kabla	PVC
Sposób montażu	Przy pomocy zestawu montażowego
Pozycja zabudowy	Dowolna
Kolor obudowy	Przeźroczysty
Materiał obudowy	PA
Wskaźnik stanu przełączania	LED
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-4 ... 176 °F
Stopień ochrony	IP67 NEMA 4
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III