

Cewka

VACC-S18-35-K4-3U-NE4ME

Numer części: 8118254

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---|--|
| Sposób uruchomienia | Elektryczny |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Wskaźnik stanu załączenia | Brak |
| Czas pracy ciągłej | 100 % |
| Klasa izolacji | H |
| Charakterystyka cewki | 230 V AC: 50/60 Hz, moc: 3,5 VA 230 V DC: 3,5 W |
| Dopuszczalne wahania napięcia | -15 % / +10 % |
| Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską | EPL Db (CN) EPL Gb (CN) |
| Certyfikat | GYJ17.1237X |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz | Ex e mb IIC T5/T6 Gb |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył | Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C |
| Ex-Temperatura otoczenia | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Waga produktu | 580 g |
| Przyłącze elektryczne | Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |