

# Cewka

## VACC-S18-120-K4-7-NE4ME

Numer części: 8118258

FESTO



### Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	48 V DC: 12 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certyfikat	GYJ17.1237X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex e mb IIC T4 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-Temperatura otoczenia	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP66
Waga produktu	580 g
Przylącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS