

# Cewka VACC-S18-35-K4-1UF-KS4ME

Numer części: 8118316

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Wewnętrzny bezpiecznik	Bezpiecznik
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, moc 3.5 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Certyfikat	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex e mb IIC T5, T6
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	Ex tD A21 IP66 T85/T95°C
Ex-Temperatura otoczenia	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP66
Waga produktu	580 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS