


# Cewka

## VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

Numer części: 8118333

FESTO



### Karta danych

Cecha	Wartość
Sposób uruchomienia	Elektryczny
Pozycja zabudowy	Dowolna
Wskaźnik stanu załączenia	Brak
Czas pracy ciągłej	100 %
Klasa izolacji	H
Charakterystyka cewki	60 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dopuszczalne wahania napięcia	-15 % / +10 %
Certyfikacja ochrony przeciwwybuchowej poza Unią Europejską	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Certyfikat	GYJ17.1235X
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex-Temperatura otoczenia	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przyłącze elektryczne	Skrzynka z zaciskami, gwint dla kabla M20x1,5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS