


# Portal 3D YXCR-1-B

Numer części: 8122268

FESTO



## Karta danych

| Cecha                                     | Wartość  |
|---|--|
| Wymagana płaskość powierzchni montażowych | 0.1 mm/m   |
| Pozycja zabudowy                          | Pozioma  |
| Konstrukcja                               | 3D gantry system<br>z elektrycznymi i pneumatycznymi modułami napędowymi |
| Czas pracy ciągłej                        | 100 %  |
| Zgodność z PWIS                           | VDMA24364-Strefa III   |
| Temperatura przechowywania                | -20 ... 60 °C  |
| Względna wilgotność powietrza             | 0 - 90 %   |
| Stopień ochrony                           | IP40   |
| Temperatura otoczenia                     | 5 ... 45 °C  |
| Interwał konserwacji                      | 2 500 km   |
| Uwaga dotycząca materiałów                | Zgodne z RoHS  |
| Materiał płyty adaptera                   | Anodowane aluminium  |
| Materiał kątownika mocującego             | Stal wysokostopowa, nierdzewna   |
| Materiał prowadnicy kabli                 | Wzmocnione PA  |