


Blok przyłączeniowy-SET VABS-C12-6-S-B3

Numer części: 8122792

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	6 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Kierunek podłączenia z boku
Maks. liczba pozycji zaworowych	1
Ciśnienie robocze MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Ciśnienie robocze	-1 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Maksymalna wielkość cząstek: 5 µm
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Waga produktu	1.1 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 2	Dla przewodu o średnicy wew. 2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	PBT