


# Blok przyłączeniowy VABM-C12-6M-M5-M3-10

Numer części: 8122794

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość zabudowy	20 mm
Pozycja zabudowy	Dowolna
Konstrukcja	Kierunek podłączenia od dołu
Maks. liczba pozycji zaworowych	10
Ciśnienie robocze MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
Ciśnienie robocze	-1 ... 7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Maksymalna wielkość cząstek: 5 µm
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	5 ... 50 °C
Waga produktu	49.5 g
Sposób montażu	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M3
Przyłącze pneumatyczne 3	M5
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał listwy przyłączeniowej	Stop aluminium