

# Zestaw równoległy EAMM-U-70-D50-60P-96

Numer części: 8123171

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość	70
Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. liczba obrotów	5 000 1/min
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 ... 60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Masowy moment bezwładności	118 kgmm <sup>2</sup>
Jałowy moment napędowy	0.18 Nm
Przenoszony moment obrotowy	7 Nm
Waga produktu	1 800 g
Kod interfejsu, napęd	D50
Kod interfejsu, silnik do wewnątrz	60P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS