

Zestaw równoległy EAMM-U-60-D32-60AA-91

Numer części: 8123498

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|------------------------------------|------------------------|
| Wielkość | 60 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Maks. liczba obrotów | 6 000 1/min |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura przechowywania | -25 ... 60 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 % |
| Stopień ochrony | IP40 |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 60 °C |
| Masowy moment bezwładności | 26.7 kgmm ² |
| Jałowy moment napędowy | 0.07 Nm |
| Przenoszony moment obrotowy | 3 Nm |
| Waga produktu | 1 150 g |
| Kod interfejsu, napęd | D32 |
| Kod interfejsu, silnik do wewnątrz | 60AA |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |