


# Uchwyt CAFM-D4-W

Numer części: 8127358

FESTO



## Karta danych

Cecha	Wartość
Szerokość	216 mm
Wysokość	97 mm
Długość	345 mm
Klasa odporności na korozję CRC	0 – Brak odporności na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura przechowywania	-20 ... 70 °C
Temperatura otoczenia	0 ... 40 °C
Waga produktu	749 g
Sposób montażu	Przykręcenie
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał kątownika mocującego	Stal powlekana proszkowo