


Zespół adaptera EHAM-MA-L9-120-L9-90

Numer części: 8128227

FESTO



Karta danych

| Cecha | Wartość |
|---------------------------------|---|
| Wielkość | 120 |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Konstrukcja | Standardowa konstrukcja |
| Klasa odporności na korozję CRC | 0 – Brak odporności na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Waga produktu | 1 437 g |
| Sposób montażu | Przy pomocy otworów przelotowych i śrub |
| Kod interfejsu, podstawowy | L9-120 |
| Kod interfejsu, układ | L9-90 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Materiał płyty adaptera | Anodowane aluminium |
| Materiał śrub | Stal, niklowana |
| Materiał elementów centrujących | Stal wysokostopowa |