


Płyta sterująca DADG-FM-VDE1G18

Numer części: 8131546

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
W oparciu o normę	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Ciśnienie robocze MPa	0.2 ... 0.8 MPa
Ciśnienie robocze	2 ... 8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Maks. moment dokręcający	9 Nm
Waga produktu	227 g
Sposób montażu	Bezpośrednie mocowanie za pomocą gwintu na pokrywie końcowej
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał uszczelnień	NBR Stal wysokostopowa, nierdzewna
Materiał obudowy	Anodowane aluminium
Materiał śrub	Niklowany mosiądz