

Przekładnia EMGA-60-A-G8-60P

Numer części: 8141738

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Luz skrzętny	0.27 deg
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	8:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	18 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.243 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	29 Nm
Maks. współczynnik sprawności	93 %
Odporność na skręcanie	1.6 Nm/arcmin
Waga produktu	1 700 g
Interfejs przekładnia-napęd	60G 60P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS