


Przekładnia EMGA-60-A-G12-60P

Numer części: 8141739

FESTO



Karta danych

Cecha	Wartość
Wielkość kołnierza przekładni	60 mm
Wielkość kołnierza silnika	60 mm
Luz skrzętny	0.3 deg
Typ przekładni	Przekładnia kątowa
Przełożenie przekładni	12:1
Maks. prędkość obrotowa napędu	13 000 1/min
Temperatura robocza przekładni	-25 ... 90 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L
Stopień ochrony	IP54
Ciągły moment wyjściowy	44 Nm
Masowy moment bezwładności przekładni	0.391 kgcm ²
Maks. moment obrotowy napędu	70 Nm
Maks. współczynnik sprawności	94 %
Odporność na skręcanie	2 Nm/arcmin
Waga produktu	1 900 g
Interfejs przekładnia-napęd	60G 60P
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS